

АВТОМАТ РАЗМЕННЫЙ «АР-20»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



1. Общая информация

1.1. Действие данного паспорта распространяется на разменный автомат «АР-20».

1.2. Перед проверкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией оператора.

1.3. Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются.

2. Основные сведения об изделии

2.1. Изготовителем изделия является ООО «Лиском Техно».

2.2. Автомат «АР-20» используется для размена монет и купюр на монеты / жетоны двух номиналов или для продажи жетонов и выдачу сдачи, и рассчитан на работу в непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата (ГОСТ Р 50444 исполнение УХЛ категории 4.2).

2.3. Питание автомата осуществляется от источника однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.

2.4. Автомат «АР-20» соответствует требованиям следующих российских ГОСТов:

1. Электрическая, механическая и пожарная безопасность (ГОСТ Р МЭК 60950).
2. Требования к допустимому уровню акустических шумов (ГОСТ 26329).
3. Эргономические требования (ГОСТ Р 50948).
4. Требования к уровню промышленных радиопомех (ГОСТ Р 51318.22).

5. Требования по устойчивости к электромагнитным помехам (ГОСТ Р 51318.24).
6. Требования к эмиссии гармонических составляющих тока (ГОСТ Р 51317.3.2-99).
7. Требования к колебаниям напряжения (ГОСТ Р 51317.3.3-99).

3. Основные технические данные

3.1 Основные характеристики аппарата

Корпус автомата изготовлен из алюминиевого профиля и ДСП. Верхняя крышка допускает крепление к ней механического торгового автомата, не превышающего в горизонтальном сечении автомат «АР-20».

Автомат может быть оснащен купюроприемником и/или монетоприемником.

2 (два) хоппера для выдачи монет одним/двумя номиналами.

LCD-дисплей внешний.

LCD-дисплей оператора (внутренний).

Вместительность хопперов – 800 монет/жетонов в каждом.

Опционально может быть оснащен GSM-модулем.

3.2 Скорость работы

Время выдачи размена / жетона после внесения денег – 1,5 секунды.

3.3 Габаритные размеры

Высота 950 мм

Глубина 415 мм

Ширина 280 мм

Вес аппарата: 20 кг (в полной комплектации).

3.4 Окружающая среда

Температура окружающей среды

Допустимый диапазон: 10° – 32°С

Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°С

Влажность воздуха:

Допустимый диапазон: 20 – 80%

Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

3.5 Электрические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц.

Потребление электроэнергии:

В режиме работы: 40 Вт

В режиме ожидания: 5 Вт

Аппарат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

4. Комплектация поставки

№ п.п.	Наименование	Количество (штук)
1	Автомат «АР-20»	1
2	Инструкция оператора	1
3	Паспорт	1
4	Наклейки, компл.	1
5	Сетевой шнур	1
6	Ключи, компл.	2
7	Упаковка	1

5. Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок на автомат составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение указанного срока Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или заменять вышедшие из строя узлы.

5.2 Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.

5.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в эксплуатацию, вызванных механическими воздействиями (удары, падения, царапины и т.п.), попаданием влаги, воздействием огня и прочими агрессивными воздействиями, а также повреждений, вызванных насекомыми, грызунами и т.п.;
- при нарушении фирменной пломбировки завода-изготовителя составных частей или отсутствии (повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя.

При наступлении гарантийного случая Покупатель самостоятельно доставляет автомат в сервисный центр Производителя по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Герцена, д. 4 (Территория завода «Позит»), либо полностью оплачивает транспортные расходы, вызванные выездом сервисного инженера.

6. Транспортировка и хранение

6.1 Условия транспортирования и хранения автомата «АР-20» соответствуют:

1) условия транспортирования - в части воздействия:
- механических нагрузок - группе "С" по ГОСТ23216-78;
- климатических факторов - группе 2 ("С") по ГОСТ 15150-69;

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов:
- группе 1 ("Л") по ГОСТ 15150-69.

7. Свидетельство о приемке

Автомат «АР-20» с заводским серийным номером, указанным в п.8 данного документа, принят на соответствие ТУ 4262-001-82467532-2007 и признан годным к эксплуатации.

Сотрудник ОТК:

_____ / _____ / _____
Подпись / Дата

8. Серийный номер и дата продажи

8.1 Серийный номер

(заполняет изготовитель) М.П.

8.2 Дата продажи

(заполняет продавец) М.П.

Контактная информация производителя

ООО «Лиском Техно»

129085, Москва, Проспект Мира, д. 101 В, стр. 1, офис 430.

Тел./факс: +7 (495) 258-42-35

e-mail: info@liskom.ru

Адрес службы поддержки, производственного подразделения, а также адрес для пересылки корреспонденции – на сайте www.liskom.ru

Схема проезда в офис:

