
ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ «БАХИЛКИН»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



1. Общая информация

1.1. Действие данного паспорта распространяется на торговый автомат «Бахилкин».

1.2. Перед проверкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией оператора.

1.3. Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются.

2. Основные сведения об изделии

2.1. Изготовителем изделия является ООО «ЛискомТехно».

2.2. Автомат «Бахилкин» используется для продажи штучного товара в капсулах и рассчитан на работу в непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата (ГОСТ Р 50444 исполнение УХЛ категории 4.2).

2.3. Питание автомата осуществляется от источника однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.

2.4. Автомат «Бахилкин» соответствует требованиям безопасности российских ГОСТов: электрической, механической и пожарной безопасности – ГОСТ Р МЭК 60950, требованиям к допустимому уровню акустических шумов – ГОСТ 26329, эргономическим требованиям – ГОСТ Р 50948, требованиям к уровню промышленных радиопомех – ГОСТ Р 51318.22, требованиям по устойчивости к электромагнитным помехам – ГОСТ Р 51318.24, требованиям к эмиссии гармонических составляющих тока - ГОСТ Р 51317.3.2-99, требованиям к колебаниям напряжения – ГОСТ Р 51317.3.3-99.

3. Основные технические данные

3.1 Основные характеристики аппарата

Допустимый диаметр капсул: 28-33 мм.

Объем рабочего отсека: 5000 капсул с бахилами.

Оснащен купюроприемником и/или монетоприемником.

Стоимость капсулы – программируемая, от 1 рубля.

Корпус: алюминиевый профиль, ламинированная ДСП, сверхпрочное стекло.

LCD-дисплей.

Отдельный отсек для монетоприемника и купюроприемника, запирающийся на ключ.

Максимальная расчетная нагрузка: выдача 400 капсул в день.

Выдача сдачи (монетами одного или двух номиналов) — опционально.

GSM-модуль — опционально.

3.2 Скорость работы

Время выдачи одной бахилы после внесения денег – 1,5 секунды.

3.3 Габаритные размеры

Высота 1810 мм

Глубина 410 мм

Ширина 410 мм

Вес аппарата: 43 кг (в полной комплектации).

3.4 Окружающая среда

Температура окружающей среды

Допустимый диапазон: 10° – 32°С

Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°С

Влажность воздуха

Допустимый диапазон: 20 – 80%

Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

3.5 Электрические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В

Потребление электроэнергии:

В режиме работы: 70 Вт

В режиме ожидания: 5 Вт

Аппарат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

4. Комплектация поставки

№ п.п.	Наименование	Количество (штук)
1	Автомат «Бахилкин»	1
2	Съемная емкость для монет	1
3	Инструкция оператора	1
4	Паспорт	1
5	Комплект наклеек (4 вида)	1
6	Сетевой шнур	1
7	Ключи	4
8	Комплект упаковки	1

5. Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок на автомат составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение указанного срока Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или заменять вышедшие из строя узлы.

5.2 Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.

5.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;

- при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в эксплуатацию, вызванных механическими воздействиями (удары, падения, царапины и т.п.), попаданием влаги, воздействием огня и прочими агрессивными воздействиями, а так же повреждений, вызванных насекомыми, грызунами и т.п.;

- при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей или отсутствии (повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя.

При наступлении гарантийного случая Покупатель самостоятельно доставляет автомат в сервисный центр Производителя в г. Москве, либо полностью оплачивает транспортные расходы, вызванные выездом сервисного инженера.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Условия транспортирования и хранения автомата «Бахилкин» соответствуют:

1) условия транспортирования - в части воздействия:

- механических нагрузок - группе "С" по ГОСТ23216-78;
- климатических факторов - группе 2 ("С") по ГОСТ 15150-69;

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов:

- группе 1 ("Л") по ГОСТ 15150-69.

7. Свидетельство о приемке

Автомат «Бахилкин» с заводским серийным номером, указанным в п.8 данного документа, принят на соответствие ТУ 5151-001-90198253-2012 и признан годным к эксплуатации.

Сотрудник ОТК

личная подпись

/

/ М.П.

месяц, число

8. Серийный номер и дата производства

Серийный номер аппарата _____

Серийный номер БП _____

Серийный номер монетоприемника _____

Серийный номер купюроприемника _____

Серийный номер хоппера № 1 _____

Серийный номер хоппера № 2 _____

Серийный номер модема _____

Серийный номер LCD дисплей _____

Серийный номер ПУ-15 _____

Серийный номер ПЭДВБ _____

Серийный номер ДДВБ _____

Серийный номер СФ _____

Серийный номер СК _____

Дата производства

(заполняет продавец)

М.П.

Контактная информация производителя

ООО «Лиском Техно»

Центральный офис (Москва)

Адрес: г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр. 1, офис 509.

Производственное подразделение и сервисный центр

Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский, ул. Герцена, д. 4 (Территория завода «Позит»)

Тел./факс: +7 (495) 258-42-35

email: info@bahilkin.ru

www.bahilkin.ru