

# ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ «БАХИЛКИН-МИНИ»

---

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



# **1. Общая информация**

**1.1.** Действие данного паспорта распространяется на торговый автомат «Бахилкин-Мини».

**1.2.** Перед проверкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией оператора.

**1.3.** Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, поправки, незавершенные исправления не допускаются.

## **2. Основные сведения об изделии**

**2.1.** Изготовителем изделия является ООО «Лиском Техно».

**2.2.** Автомат «Бахилкин-Мини» используется для продажи штучного товара в капсулах и рассчитан на работу в непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата (ГОСТ Р 50444 исполнение УХЛ категории 4.2).

**2.3.** Питание автомата осуществляется от источника однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.

**2.4.** Автомат «Бахилкин-Мини» соответствует требованиям безопасности российских ГОСТов: электрической, механической и пожарной безопасности – ГОСТ Р МЭК 60950, требованиям к допустимому уровню акустических шумов – ГОСТ 26329, эргономическим требованиям – ГОСТ Р 50948, требованиям к уровню промышленных радиопомех – ГОСТ Р 51318.22, требованиям по устойчивости к электромагнитным помехам – ГОСТ Р 51318.24, требованиям к эмиссии гармонических составляющих тока - ГОСТ Р 51317.3.2-99, требованиям к колебаниям напряжения – ГОСТ Р 51317.3.3-99.

## **3. Основные технические данные**

### **3.1 Основные характеристики аппарата**

Допустимый диаметр капсул: 28-33 мм.

Объем рабочего отсека: 1500 капсул с бахилами.

Оснащен купюроприемником и/или монетоприемником.

Стоимость капсулы – программируемая, от 1 рубля.

Корпус: металлический, антивандальный, состоит из двух отсеков.

LCD-дисплей.

Отдельный отсек для монетоприемника и купюроприемника, запирающийся на ключ.

Максимальная расчетная нагрузка: выдача 400 капсул в день.

GSM-модуль — опционально.

### **3.2 Скорость работы**

Время выдачи одной бахилы после внесения денег – 1,5 секунды.

### **3.3 Габаритные размеры**

Высота      700 мм

Глубина     300 мм

Ширина     500 мм

Вес аппарата: \_\_\_ кг (в полной комплектации).

### 3.4 Окружающая среда

Температура окружающей среды

Допустимый диапазон: 10° – 32°C

Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°C

Влажность воздуха

Допустимый диапазон: 20 – 80%

Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

### 3.5 Электрические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В

Потребление электроэнергии:

В режиме работы: 70 Вт

В режиме ожидания: 5 Вт

Аппарат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

## 4. Комплектация поставки

№ п.п.	Наименование	Количество (штук)
1	Автомат «Бахилкин-Мини»	1
2	Съемная емкость для монет	1
3	Инструкция оператора	1
4	Паспорт	1
5	Комплект наклеек (4 вида)	1
6	Сетевой шнур	1
7	Ключи	4
8	Комплект упаковки	1

## **5. Гарантии изготовителя**

**5.1** Гарантийный срок на автомат составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение указанного срока Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или заменять вышедшие из строя узлы.

**5.2** Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.

**5.3** Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в эксплуатацию, вызванных механическими воздействиями (удары, падения, царапины и т.п.), попаданием влаги, воздействием огня и прочими агрессивными воздействиями, а так же повреждений, вызванных насекомыми, грызунами и т.п.;
- при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей или отсутствии (повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя.

При наступлении гарантийного случая Покупатель самостоятельно доставляет автомат в сервисный центр Производителя в г. Москве, либо полностью оплачивает транспортные расходы, вызванные выездом сервисного инженера.

## 6. Транспортирование и хранение

**6.1** Условия транспортирования и хранения автомата «Бахилкин-Мини» соответствуют:

1) условия транспортирования - в части воздействия:

- механических нагрузок - группе "С" по ГОСТ23216-78;

- климатических факторов - группе 2 ("С") по ГОСТ 15150-69;

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов:

- группе 1 ("Л") по ГОСТ 15150-69.

## 7. Свидетельство о приемке

Автомат «Бахилкин-Мини» с заводским серийным номером, указанным в п.8 данного документа, принят на соответствие ТУ 5151-001-90198253-2012 и признан годным к эксплуатации.

Сотрудник ОТК:

\_\_\_\_\_  
личная подпись

/

/ М.П.

\_\_\_\_\_  
месяц, число

## 8. Серийный номер и дата производства

Серийный номер аппарата \_\_\_\_\_

Серийный номер БП \_\_\_\_\_

Серийный номер монетоприемника \_\_\_\_\_

Серийный номер купюроприемника \_\_\_\_\_

Серийный номер модема \_\_\_\_\_

Серийный номер LCD дисплей \_\_\_\_\_

Серийный номер ПУ-15 \_\_\_\_\_

Серийный номер ПЭДВБ \_\_\_\_\_

Серийный номер ДДВБ \_\_\_\_\_

Серийный номер СФ \_\_\_\_\_

Серийный номер СК \_\_\_\_\_

**Дата производства**

\_\_\_\_\_  
(заполняет продавец)

М.П.

# **Контактная информация производителя**

**ООО «Лиском Техно»**

**Центральный офис (Москва)**

Адрес: г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр. 1, офис 509.

**Производственное подразделение и сервисный центр**

Московская область, Пушкинский район,  
п. Правдинский, ул. Герцена, д. 4 (Территория завода  
«Позит»)

Тел./факс: +7 (495) 258-42-35

email: [info@bahilkin.ru](mailto:info@bahilkin.ru)

[www.bahilkin.ru](http://www.bahilkin.ru)